Garant

Drótkötélvágó olló, Teljes hossz: 190mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	731500 190
GTIN	4045197293404
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:
Erős alak, teljes egészében süllyesztékben kovácsolt acélból. Csavarozott illesztékkel és nyitórugóval. Élkeménység 64 HRC. Szárak vékony PVC bevonattal.
Felhasználás:
Drótkötelek, többeres kábelek stb. vágásához.
Alapanyag:
Króm-vanádium speciális acél, olajban edzett.

Műszaki leírás

Drótkötélhez / köracélhoz, lágy, ∅	8 mm
Teljes hossz	190 mm
Drótkötelekhez (max. 1600 N/mm^2) ∅	5 mm
Köracélhoz (max. 1200 N/mm^2) ∅	4 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Megfelelő termékek

https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/731500-190