

Garant

GARANT Master Mute ištekimo įrankio laikiklis, HSK-T slopina vibracijas, HSK-T 63, Koto Ø / naudingasis ilgis L1: 20/90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	265060 20/90
GTIN	4069515026307
Produktų klasė	29E

Aprašymas

Modelis:

Su moduline sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).

Tinka:

GARANT Master Mute pjovimo galvutė Nr. 265100 – 265377.

Pastaba:

Naudingasis ilgis pailgėja iki atitinkamos keičiamos pjovimo galvutės ilgio L. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	146 mm
Koto Ø	20 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Serija	Master Mute
Aušinimo kanalų kiekis	3
Laikiklis	HSK-T 63
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Duomenų lapai

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Bazinis laikiklis