

Garant

Cenově výhodné balení – RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2148 HART
GTIN	4069515046695
Třída artiklu	GGN

Popis

Vhodné pro:

Kopírovací a rovinná fréza GARANT č. 212145–212160.

Obsah:

50 x 212275 TVRDÉ

Upozornění:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDMW 12T3 MOTN
Obsah	50 ks
Řezný materiál	HB7505
Posuv f_z na zub	0,16 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	250 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	155 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	140 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	110 m/min	H
GG(G)	vhodný	240 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2148 HART