

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg z kołami stałymi, wysokość: 950mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	927004 950
GTIN	4062406107680
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

w dostawie::

Segmenty nóg nr 927000, zestaw kół stałych 927202 wielk. 1

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	50 mm
wysokość	950 mm

Karta danych

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
głębokość	700 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/927004-950>