




Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser, Lunghezza: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461400 2000
GTIN	2050001062314
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Scala incisa in profondità con raggio laser. **Graduazione di grande precisione**. Superficie opaca. Particolarmente robuste e resistenti all'usura. **Controllate pezzo per pezzo, con codice di identificazione individuale.**

Descrizione tecnica

Spessore sezione trasversale	1 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,2 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/461400-2000>