



Izpihovalna pištola iz umetne mase, s fiksno nameščeno cevjo, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080250 90
GTIN	2050000970252
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080290 vel. 1/4.

Napotek:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Dolžina izpihovalne cevi	90 mm
Pretok	500 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

Pribor

Ščitnik, prosojen, za izpihovalno pištolo Zunanji Ø 100 mm	080256 100
Garnitura cevnih in tihih šob	080257
Garnitura magnetnih držal, serija	080261
Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/4 col	080290 1/4