

Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 2, Modello: 8-9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483830 8-9
GTIN	2050001048721
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ± 2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da $\varnothing 1,5$ mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a $\varnothing 0,99$ mm, oltre 70 mm. Da $\varnothing 0,1$ mm a $\varnothing 2,49$ mm con smusso su entrambi i lati, da $\varnothing 2,5$ mm con smusso su un lato.

Classe di tolleranza 2: $\varnothing$ spina $\pm 0,002$ mm. 2 cassette di legno, 100 spine di riscontro suddivise su 2 cassette.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

Descrizione tecnica

Numero di spine di riscontro	100
Passo	0,01 mm
Campo di misura nominale	8,01 - 9 mm

Scheda tecnica

Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	2
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S18
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/483830-8-9>