



### Flessometro 10 pz., Lunghezza: 3m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4603 3
GTIN	4069515042666
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.

Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in **Haptoprene bicomponente** per garantire un'impugnatura perfetta.

I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.

**L'innovativo ammortizzatore** in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.

**Profilo in alluminio integrato** sulla parte inferiore per una posizione precisa.

Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Risoluzione mm

#### Fornitura:

10x flessometro n. art. 461900 dim. 3.

### Descrizione tecnica

Larghezza corpo	26 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Lunghezza corpo	62 mm

## Scheda tecnica

Larghezza del nastro	13 mm
Taratura	G1
Altezza corpo	59 mm
Norma	EG II
Tipo di prodotto	Flessometro
USP1	Flessometro

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4603 3