

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG finisare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	251142 HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Număr de bucăți	50
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2941 120404