



WNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT130, Veľkosť: 080404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3985 080404
GTIN	4067263095040
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 mm/min

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet kusov	50
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Obsah	252094 HBT130
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3985 080404