metabo

Ponceuse excentrique, Type: SXE3125

Données de commande

N° commande	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Classe d'article	03D

Description

Exécution:
Meuleuse légère et maniable offrant une ergonomie parfaite pour des travaux générant peu de vibrations.
- **Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.**
- **Plateau-support à perforations multiples pour une aspiration efficace.**
- **Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Carter de roulements robuste en aluminium moulé sous pression.**
- **Travail quasi sans vibrations grâce au fonctionnement très silencieux.**
- **Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.**
- **Possibilité de brancher un aspirateur universel.**

Livraison:
Plateau-support “multi hole” à fermeture auto-agrippante, clé à six pans, sac à poussières en tissu.
Remarque(s):
Disque abrasif adapté, code art. 567745.

Description technique

Puissance absorbée	310 W

Référence fabricant	SXE 3125
Mouvement oscillant	3,0 mm
Nombre d'oscillations	8000 - 24000 min^{-1}
Poids	1,5 kg
∅ plateau-support	125 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vibrations maximales suivant EN	4,9 m/s^2
Type de produit	Ponceuse excentrique