



Elektronická skúšačka momentových klúčov „TruCheck™ Plus“, Maximálny ťahovací moment: 350



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654475 350
GTIN	2050001017604
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- **3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie limitnej hodnoty (Final-Peak).**
- **Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.**
- **Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.**

Veľký dobre čitateľný LCD displej. Prenos údajov je možný pomocou spojovacieho kábla RS232C.

Výhoda:

Rýchle a opticky jednoducho rozpoznateľné zobrazenie stavu pomocou 3 LED kontroliek.

Rozsah balenia:

Vrátane spojovacieho kábla RS232C (pre počítač alebo tlačiareň) a sieťového adaptéra, v stabilnom plastovom kufri.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	350 Nm
Zobrazovací prístroj výška	145,5 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Zobrazovací prístroj hĺbka	85 mm
Upínací štvorhran	1/2 palec

Rozsah merania	10 - 350 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	150 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4

Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny uťahovací moment 400/2	020140 400/2
---	--------------

Príslušenstvo

Spojovací PC kabel RS232	654344
--------------------------	--------