



Výhodné balenie 3 ks račne, prepínateľná, 3/8-palcová s vyhadzovačom, 38 zubov, chrómov.



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

DIN 3122-D 10

Vonkajší štvorhran podľa normy **DIN 3120-A 10** s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy **DIN 3120-C 10** s drážkami.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Rozsah balenia:

3 ks račňa prepínateľná, 3/8-palcová s vyhadzovačom č. 635090 3/8.

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN 3122

Technický list

Norma	DIN 3120
Celková délka	195 mm
Počet zubov	38
Pracovný uhol	9,5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanádiová ocel'
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račňa
USP1	3 ks račňa prepínateľná, 3/8-palcová s vyhadzovačom, 38 zubov, chrómovaná

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6063 3/8