

**Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11x16 mm, Longueur de tuyau utile: 8m****Données de commande**

N° commande	080241 8
GTIN	7391390097491
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec raccord rapide **de sécurité** en acier 080285 et raccord en acier 080290.

Description technique

Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	bleu
Ø int. tuyau	11 mm
Raccord du raccord mâle	1/2 pouce
Raccord du raccord rapide	1/2 pouce

Pression de service max.	10 bar
Longueur de tuyau utile	8 m
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords de sécuritéFiletage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce 080285 1/2

Raccords avec filetage extérieurJeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce 080290 1/2
