



Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur, 36 dents, longueur 125 mm



Données de commande

N° commande	GG6061 1/4
GTIN	4069515051743
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-D 6,3

Carrés mâles suivant **DIN 3120-A 6,3** avec bille à ressort, carrés femelles suivant **DIN 3120**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur 632090 1/4.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
----------------------	-----------

Fiche technique

Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	125 mm
Nombre de dents	36
Angle de reprise	10 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Cliquets
USP1	3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur, 36 dents, longueur 125 mm