

Garant**VNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7140-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2969 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	2.5 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Tartalom	251732 HB7140-2
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	50
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2969 160404