



Slėgio reguliatorius 0,5 – 10 bar, Vidinis sriegio Ø: 1/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais paketais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)**techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Tiekimo sudėtis:

1 slėgio reguliatorius su vidiniu sriegiu G1/4 colio.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių

138 mm

Duomenų lapai

Aukštis (H)	190 mm
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke	1150 l/min
Vidinis sriegio Ø	G1/4 in
Produkto rūšis	Slėgio reguliatorius