

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 060204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3503 060204
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Obsah	260052 HB7120-1
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3503 060204