



Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda, sexkant: 1,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	627382 1,5
GTIN	7610733283040
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Bara med 90° vinkel.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad, förkromad och **pulverbelagd** yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen "Rainbow".

Teknisk beskrivning

Yta	pulverbelagda
skänkellängd	82×6 mm
sexkant	1,5 mm
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja

Datablad

Långt utförande

ja

Produktslag

Skruvmejslar