

**Voordeelverpakking secundelijm 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Uitharding door luchtvochtigheid. Universeel inzetbaar, geschikt voor de meeste **kunststoffen, metaal en hout**.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	metaal
Opslagtemperatuur	20 °C
Inhoud	20 ml

Houdbaarheid vanaf productiedatum	9 maand
Dichtheid	1,06 g/cm ³
Volledig uitgehard na	10 - 30 min
Handvastheid na	5 - 40 s
Trekvastheid	10 - 20 N/mm ²
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 95 °C
Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar
Dynamische viscositeit	95 - 200 mPas
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Treksterkte	10 - 20 N/mm ²
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG3361-UNI>