

**Škárová mierka v krúžku o dĺžke 200 mm pliešku, T2 10 kus, Počet plieškov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG4702 13
GTIN	4069515044745
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Pružinovo tvrdé ocelové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké ocelové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kľbu. Kónicky privádzané ocelové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.

Ocelový škáromer, tolerancia T2.

Rozsah balenia:

10× škáromer č. 478220 veľ. 13.

Technický opis

Dĺžka listu	200 mm
Hrúbka plieškov	0,05 – 0,25 (0,05 stúpajúce) 0,3 – 1,0 (0,1 stúpajúce) mm
Tolerancia	T2
Norma	Výrobná norma
Počet plieškov	13
Materiál	Oceľ
Druh produktu	Škáromer

USP1

Škárová mierka v krúžku o
dĺžke 200 mm pliešku, T2

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG4702 13