



12-kant dop, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 1.5/16inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	644600 1.5/16
GTIN	4018754009398
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	1.5/16 inch
Ø uitgangzijde	46,5 mm
Lengte	59 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd

Producttype

Dop