

Garant

Skúter Cargo, Typ: CS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	915650 CS
GTIN	4069515040761
Trieda položky	9GZ

Popis

Prevedenie:

Stabilná kolobežka pre rýchlu a bezpečnú vnútropodnikovú prepravu náradia a materiálu. Odolná proti prevráteniu vďaka 3 kolieskam o Ø 200 mm, kolieska sú s povrchovou úpravou TPU a nezanechávajú stopy, majú minimálny valivý odpor, nízku hlučnosť počas jazdy a sú vybavené ochranou pred navinutím. Doska na nohy s protišmykovým povrchom pre bezpečnú polohu nôh. S nožnou brzdou a zvončekom, volant možno upevniť strmeňovým zámkom. Rukoväti s 2-zložkovým plášťom Haptoprene zabezpečujú najvyššie pohodlie – aj s mokrými alebo masnými rukami. Praktická ložná plocha s bambusovou doskou a odnímateľnou bezpečnostnou tyčou. S obojstranne perforovanou stenou s 9 × 9 mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix, ako aj s príslušenstvom pre perforovanú stenu. So zásuvkou pod ložnou plochou.

Zvláštne príslušenstvo:

Zásuvkový nadstavec č. 915660; držiak L-BOXX® č. 915663; strmeňový zámok č. 085880, veľ. 30.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016, s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Skúter Cargo je určený len na vnútropodnikovú prepravu. Nesmie sa používať v cestnej premávke. **Používajte len na priemyselných podlahách.**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	47 kg
Šírka	700 mm
Nosnosť ložná plocha	50 kg
Výška	988 mm
Ø kolesa	200 mm
Dĺžka	1510 mm
Brzda	áno
Nosnosť	200 kg
Dĺžka ložnej plochy	592 mm
Šírka nakladacej plochy	697 mm
Materiál Odkladacia polica	bambus
Materiál Koleso	kolieska s povrchovou úpravou TPU bez zanechávania stôp
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Kolobežka