

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2448 120412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251226 HB7035-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	8
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2448 120412