

**Mitutoyo**

**Digitální výškoměr s nádrhem se signálním dotykem, Výška orýsování: 300mm**



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 445222 300    |
| GTIN           | 2050001062291 |
| Třída artiklu  | 44A           |

### Popis

#### Provedení:

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Napájení bateriemi s velmi nízkou spotřebou. Tlačítko uložení hodnoty** stisknutím tlačítka lze výsledek měření uložit. Všechny důležité díly jsou kalené. Velká stabilita díky dvěma paralelně vedle sebe stojícím měřicím sloupkům s frézovaným ozubením na vnitřní straně (vel. 1000 se 3 měřicími sloupky). **2 přednastavené hodnoty** umožňují ukládání referencí (např. deska z granitu a obrobek). **Rýsovací jehla osazená TK.** Silná noha s broušenou a lapovanou základnou. Na zadní straně pouzdra displeje je klička pro rychloposuv a vroubkované kolečko pro přesné nastavení. Dodatečně **se signálním dotykem.** Vhodný zejména pro absolutní, komparační a přírůstkové měření.

#### Použití:

Při dotyku s měřenou plochou vydá snímač zvukový signál. Naměřená hodnota je uchována i při následném posuvu (volný zdvih 2 mm), snadná manipulace. **Ø snímací hlavy je zohledňován automaticky.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 445230, 1 signálního dotyku.

#### Zvláštní příslušenství:

4-hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středící kalibr č. 445250, úhloměrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.

### Technický popis

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Výška orýsování                          | 300 mm                       |
| Základna nohy šířka                      | 91 mm                        |
| Základna nohy délka                      | 135 mm                       |
| Mezní chyba                              | 0,02 mm                      |
| Odečet                                   | 0,005 mm                     |
| Životnost baterií cca                    | 3500 h                       |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357                   |
| Počet obsažených baterií                 | 1                            |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi           |
| Norma                                    | Výrobní norma                |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic           |
| Rozhraní                                 | Digimatic rozhraní           |
| Měřicí technika                          | digitální                    |
| Kalibrování                              | E1                           |
| Druh produktu                            | Výškoměr a rýsovací přístroj |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/445222-300>