

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Árucikk kategória	12G

Leírás**Kivitel:**

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Műszaki leírás

Szár négyszög □	7 mm
Szabvány	DIN 2181
Szár Ø D _s	9 mm
Magfurat Ø	10,8 mm
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Menet Ø	12 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H

Menetemelkedés	1,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	70 mm
Menetméret	M12×1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

