



Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 11x16 mm, długość węża: 4m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080241 4
GTIN	7391390097477
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

w dostawie::

W zestawie złączka **zabezpieczająca** stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

Opis techniczny

materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø wewnętrzna węża	11 mm
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	niebieski
przyłącze szybkozłącza	1/2 cal
długość węża	4 m

przyłącze złączki wtykowej	1/2 cal
maks. ciśnienie robocze	10 bar
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar
Rodzaj produktu	Wąż

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080285 1/2
Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080290 1/2