

Raft anexat pentru birou, Adâncime 600 mm, Înălțimea /



Date comandă

Numărul de comandă	990596 2000/1000
GTIN	4004514220110
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Fațade cadru și rafturi de depozitare cu profil T.

Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor și a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.

Capacitatea portantă maximă: 150 kg pe raft de depozitare.

Adâncime raft 600 mm: cuprinde până la 192 de dosare pe panou la o înălțime de 2300 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:

Raft de bază: lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm

Lungime nesprijinită: max. 600 mm

Notă:

- Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 4:1 trebuie asigurate împotriva răsturnării.
- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Fișă de date

Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	6
Lățime	1000 mm
Adâncime	300 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1006 mm
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 600 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/990596-2000/1000>