

**Garant****Tuerca ER-Mono mini para portapinzas de sujeción mini HiRunER, Para ER: 11M****Datos de pedido**

Número de pedido	309618 11M
GTIN	4062406243487
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Modelo delgado, simétrico.

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

**Idóneo para :**

Portapinzas de sujeción mini HiRunER.

Portapinzas de sujeción ER de precisión n.º 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

**Partes opcionales:**

Llave de apriete ER n.º 309757; 309758.

**Nota:**

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Norma: DIN 6499 D

Longitud total L: 19,1 mm

Ø exterior D: 16 mm

Rosca: M20×1

Par de apriete máximo: 20 Nm

**Descripción técnica**

Longitud total L	19,1 mm
------------------	---------

Rosca	M20×1
Ø exterior D	16 mm
Par de apriete máximo	20 Nm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete

---

## Accesorios

Llave de rodillo HiRunER para llave dinamométrica Tipo 11M

309758 11M

Llave de rodillo HiRunER Tipo 11M

309757 11M