

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265008 40/09
GTIN	4069515024495
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 8
Codice ISO portautensile	A40X SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza complessiva L	359 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Sporgenza totale L ₁	240 mm

Scheda tecnica

Spostamento centrale L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
Norma	Norma interna
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Codolo D _s	40 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Sottoplacchetta	269005 17
L _{min}	240 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-40/09>