Fiche technique

MIRKA

# Ponceuse excentrique DEROS II, Type: 625

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 077335 625 |
| GTIN | 6416868231274 |
| Classe d'article | 07E |

## Description

**Exécution:**
Ponceuse excentrique avec **moteur électrique sans balais.**

- **Faible consommation d'énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.**
- **Moteur 20% plus puissant que DEROS I, maintient une vitesse constante sous forte charge.**
- **Connectivité WLAN et connectivité Bluetooth améliorée.**
- **Témoin LED de la vitesse de rotation sur le régulateur de vitesse + interrupteur marche/ arrêt et vitesse verrouillable.**
- **Aspiration externe possible.**

**Utilisation:**
Travaux d'enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d'accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.
**Remarque(s):**
Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art. 567558 et ABRANET code art. 567800.
Plateau-support adapté code art. 567990 réf. 150.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |

# Fiche technique

| | |
|---|---|
| ∅ plateau-support | 150 mm |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 $m/s^2$ |
| Nombre d'oscillations | 4000 - 10000 $min^{-1}$ |
| Interface | Interface Bluetooth® |
| Série | DEROS II |
| Poids | 1 kg |
| Mouvement oscillant | 2,5 mm |
| Puissance absorbée | 400 W |
| Type de produit | Ponceuse excentrique |