

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948122 DE
GTIN	4062406073848
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille, kiinteä säilytyslokero kaapelille. Tietokonekotelossa tuuletin kotelon kannessa ja säädettävä hyllytaso. Lukittava vetolaatikko näppäimistölle ja käsituki bambua, 3 eri korkeussäätöä 60 mm:n välein. Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	1740 mm
Leveys	750 mm
Syvyys G	20
Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
Näyttölokero hyötysyvyys	230 mm
Paino	82 kg
Näyttölokero hyötyleveys	690 mm
Leveys G	30
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948122-DE>