



Fordelspakning LED-lommelygte med batterier



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres**.
i diverse farver.

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 2	12 h
Lyskilde	LED-modul

Antal medfølgende batterier	15
Lysnet	250 lm
Batteritype	Micro, AAA
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	143 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
ATEX-zone	Ingen
Lysnet, trin 2	100 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Farve, hus	BLACK
Brændetid	4 h
Hoved-Ø	27 mm
Bæltetaske medfølger	nej
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Batteriholder Udførelse 3AAA	081506 3AAA
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3

