

**Opakowanie ekonomiczne, magnes garnkowy płaski, z płytką ochronną****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

- Magnes płaski osadzony w stalowym płaszczu w celu zapewnienia ochrony.
- Montaż magnesu od dołu przez otwór pogłębiony.
- Materiał magnetyczny odporny na temperaturę do maks. 450°C (rozmiar 19 do 100°C).

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zastosowanie:

Do montażu w przyrządach.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	50 N
Ø otworu mocującego	5,2 mm
Ø	28,5 mm
wysokość	8,7 mm
Materiał powierzchni	drewno
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

Rodzaj produktu

Magnes garnkowy

Akcesoria

Magnesy garnkowe płaskie, z płytką ochronną Ø 29 mm

085944 29