

Garant**Borrchuckar, PSC 63, spannvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Sandblästrad.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

leveransinnehåll:Inklusive **Torx® - chucknyckel.****Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	93,1 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
spannvidd	1 - 16 mm

fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/308595-1-16>