

Garant

Led-accuwerklamp, Type: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	081441 200
GTIN	4062406232900
Artikelklasse	01A

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp in slanke, robuuste uitvoering met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.

- **Traploos van 10 - 100% dimbare hoofdverlichting.**
- **Geïntegreerde spotlight-functie.**
- **Flexibel gebruik dankzij 180° zwenkbare magneetvoet en klap- en draaibare ophanghaak.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel en netadapter.

Opmerking:

Voor montage aan GARANT easyFix geperforeerde wanden basisplaat 955820 gr. 2 meebestellen.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Totale lengte	200 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
Gewicht	157 g
Lichtstroom	20 - 200 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
IP-klasse	IP 65
Accuspanning	3,7 V
ATEX-zone	geen
Totale breedte	39 mm
Accucapaciteit	1,2 Ah
Brandduur	2 - 20 h
Lichtbron	Led-module
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Werklamp

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/081441-200>
