

**Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080328 11
GTIN	7391390295422
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2 roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí).

Průtok: 4000 l/min, maximální provozní tlak 16 bar

Materiál: pozinkovaná ocel / mosaz

Použití:

Pro vyšší výkon, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch díky nízkému příkonu a kompaktnímu a snadno uchopitelnému designu.

Upozornění:

Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch CEJN řady 410 eSafe (s funkcí odvětrání) odpovídá evropskému standardu 10.4 (jmenovitý Ø 10,4mm), průtok do 4000 l/min.

Technický popis

Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Hodnota průtoku	4000 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Série	410
Druh produktu	Spojka