

## Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	483900 4
GTIN	2050001048837
Clase de artículo	48A

### Descripción

**Ejecución:**

De acero de alta calidad para calibres, templado ( $60 \pm 2$  HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de Ø 1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

**Clase de tolerancia 1:** Ø espiga  $\pm 0,001$  mm.

**Aplicación:**

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

**Nota:**

Indicar el Ø deseado, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

### Descripción técnica

Longitud espiga de medición	70 mm
Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	6 - 9,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Acero calibre
Tipo de producto	Espiga de verificación

## Servicios

Calibración Espiga de verificación Ø máximo 20	028240 20
Calibración DAkkSEspiga de verificación Ø máximo 20	028260 20