



**GARANT Master Mute boorstangschacht PSC trillingsdempend, PSC 40,
Schacht-Ø / nuttige lengte L1: 16/64mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	265062 16/64
GTIN	4069515026505
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnijkoppen nr. 265100 – 265377.

Opmerking:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnijkop. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Montageschroevenset	269026 1
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Schacht-Ø	16 mm
Nuttige lengte L ₁	64 mm
Serie	Master Mute
Aantal koelkanalen	3
Opname	PSC 40
Trilling	gedempt
Opnamenorm	ISO 26623-1

Gegevensblad

Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel