



### Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1,5mm



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626037 1,5    |
| GTIN              | 4045197912480 |
| Clase de artículo | 62B           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

#### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 46,5 × 15,5 mm            |
| Hexágono              | 1,5 mm                    |
| Superficie            | niquelado                 |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |

#### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/626037-1,5>