

Garant

Tubo flexible con espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero Ø 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m



Datos de pedido

Número de pedido	080239 5
GTIN	4062406523787
Clase de artículo	01A

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Suministro:

Incluye **acoplamiento rápido de seguridad de acero GARANT** y boquilla de acero.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	10 bar
Longitud utilizable de la manguera	5 m
Ø exterior manguera	16 mm
Ø interior manguera	11 mm
Intervalo de temperatura	-20 - 60 °C
Tipo de producto	Tubo

