

Hoja de datos

Mesa de oficina, Anchura: 1600mm



Datos de pedido

Número de pedido	974042 1600
GTIN	2050002050792
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina cómoda con **regulación de altura** en progresión continua (intervalo de ajuste **680 – 820 mm**). Base estable con cerco transversal.

Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm, cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor. Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Intervalo de regulación de altura	680 - 820 mm
Profundidad	800 mm
Anchura	1600 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Forma de la placa	Rectángulo

Hoja de datos

Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaqita	25 mm
Selección del color	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Mesa de oficina