

Scheda tecnica



Chiave maschio piegata esagonale, lunga, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Esagono: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627372 10
GTIN	7610733243754
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Superficie nichelata, cromata e **termoverniciata** per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow".

Uso:

Grazie al fianco corto e all'angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	230×28 mm
Superficie	termoverniciata
Superficie	rivestimento al NiCr
Esagono	10 mm
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Scheda tecnica