



Pistolety wydmuchowe, długość rurki wydmuchowej: 100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080125 100
GTIN	4062406270650
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze z tworzywa sztucznego ze stałą rurą rozpylacza 100 mm Ø 6 mm, wygiętą. Łatwe dozowanie i pewny chwyt dzięki rowkowanej powierzchni.

w dostawie::

Ze złączką stalową rozm. 1/4 cala.

wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego patrz nr 080263 H1 i 955750.

Opis techniczny

wydajność przepływu przy 6 bar	250 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet