




Komplet spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG4031 4
GTIN	4067263101789
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Kot art. 114031.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Naslednik za art. 114030.

Vel. 13,5 – 16: z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	37 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Kot konice	118 stopinj
Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L_c	43 mm

Podatkovni list

Ø držala D _s	4 mm
Nazivni Ø D _c	4 mm
Standard	DIN 338
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Držalo	cilindrično držalo
Vsebina	20
Serija	CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG4031-4>

