

Garant

TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 110208



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2841 110208
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	P
Vsebina	260954 HB7035-2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2841 110208