



Výhodné balenie 3 ks nástrčných klúčov



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6053 46
GTIN	4069515051651
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Cenovo výhodné.

Materiál:

Chróm-vanadiová ocel', chrómovaná.

Rozsah balenia:

3 ks súprava sortimentu pre nástrčné klúče č. 630002 46

Rozsah balenia:

46-dielne – 1/4 palca: 13 nástrčných hlavíc 1/4 palca, 6-hran 4 – 14 mm

1 spojovacia stopka

6 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre vnútorný 6-hran 3 – 8 mm

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre drážku 3; 4,5; 7 mm

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Phillips PH1 – PH3

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Pozidriv PZ1 – PZ3

7 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 šesťhranné uhlové skrutkovače 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 rohatka s vyhadzovačom 1/4 palca

Technický list

1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
1 priečna rukoväť 1/4 palca
1 pružné predĺženie 1/4 palca 150 mm
1 kardanový kĺb 1/4 palca
2 predĺženia 1/4 palca 50 a 100 mm
Skladovanie v: Plastový box (257×170×52 mm)

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-14 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Počet dielov	46
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč
USP1	3 ks súprava sortimentu pre nástrčné kľúče

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6053 46