

**Multimetru, Tip de dispozitiv: 960****Date comandă**

Numărul de comandă	473320 960
GTIN	4045197838759
Clasa articolului	42I

Descriere**Execuție:**

Carcasă ergonomică din două componente, cu cadru de protecție din cauciuc. Afișaj digital mare, ușor de citit, cu iluminare comutabilă a fundalului. Aparat de măsurare Auto Ranging. Toate aparatele prezintă suport pe partea posterioară pentru vârfurile de verificare, putând fi manevrate cu o singură mână, cu cadru pentru așezare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Aparate digitale de măsurare pentru service cu funcții extinse.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livrare:

Inclusiv baterii (Ref. 960 2 bucăți, Ref. 9917 1 bucată), conductori de măsură Cod 473328 Ref. 2.

Descriere tehnică

Frecvență	0,01 Hz – 10 kHz
-----------	------------------

Fișă de date

Tensiune continuă CC	0,1 mV – 600 V
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Tastă de memorare a valorii	da
Tensiune alternativă CA	1 mV – 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Rezistență	0,1 Ω – 40 M Ω
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Precizie de bază	1 %
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	da
Deconectare automată	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Calibrarea	I3
Verificarea diodelor	da
Capacitate	0,01 nF – 4000 μ F
Domeniu de afișare	4000
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Curent alternativ CA	0,1 μ A – 10 A
Curent continuu CC	0,1 μ A – 10 A
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2x Cod 081556 Ref. LR3
Tip produs	Multimetru

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/473320-960>