

Garant**Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie 50 buc., HB7020, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2745 3
GTIN	4067263097631
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 1,7 mm
Avans f	0,1 - 0,23 mm/rot
Număr de bucăți	50
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Cuprins	273729 3
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Lățime de canelare w	3 mm
Domeniu de aplicare	Canelare radială interioară
Categorie	HB7020

Fișă de date

Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2745 3