



**Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Ø 8 ×12 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 10Sm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080071 10S
GTIN	7391390404046
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Žarnos vyniotuvas su PU žarna, signalinės **neoninės žalios** spalvos.

Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas** naudoti zonose, kur daug nešvarumų ir dulkių. Kompaktiška konstrukcija ir paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo kampu**. Dideliems srauto greičiams tinkanti **PU žarna** yra itin atspari dilimui, su plieninėmis jungtimis.

Žarnų vyniotuvas su **žarnos kreipiamąja** ir kontroliuojamu, galingu įtraukimu.

Pastaba:

Movą žr. Nr. 080286.

Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	10 m
Korpuso spalva	mėlyna
Žarnos spalva	neoninė žalia
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Išėjimo jungtis	1/4 in
maksimalus darbinis slėgis	16 bar

Korpuso medžiaga	iš plastiko
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Įėjimo jungtis	1/4 in
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Korpuso plotis	406 mm
Korpuso gylis	190 mm
Korpuso aukštis	313 mm
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto pavadinimo požymis	Ø 8 × 12 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/2 in	080286 1/2
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in	080286 1/4
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 3/8 in	080286 3/8